




快速和简单制定样品的识别系统和

识别。玻璃、木材等





# 测量原理

## 热线法(瞬态热线法)

将材料上的热线(热线法)或热线(热线)进行局部加热

$\ln(t_2/t_1)$

热线法(瞬态热线法)



## 可选配件

| 配件编号        | 配件名称           | 备注              |
|-------------|----------------|-----------------|
| 12-06477    | PD-11N 盒式传感器   |                 |
| 12-06477-01 | PD-13N 绝缘防湿传感器 |                 |
| 12-06479    | PD-31N 高温传感器   |                 |
| 12-06753    | 参比板/石英         | 导热系数约1.4W/(mK)  |
| 12-06753-01 | 参比板/硅胶         | 导热系数约0.15W/(mK) |

**KEM** KYOTO ELECTRONICS

京都电子工业株式会社(KEM)中国分公司